

邀请函|品牌赞助商——维根技术（北京）有限公司
与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号：D39

维根技术（北京）有限公司

WIGGENS
THE MAGIC MOTION

品牌介绍

总部位于德国巴登-符腾堡州 Straubenhardt 的 Wiggins GmbH，前身是 2001 年在德国成立的 WigenHauser GmbH，公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进，质量可靠的产品与服务，公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器，顶置搅拌器，均质乳化机，振荡器等，全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。

WiggenHauser (2001-2005 年) 的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品 (Heating, Mixing and Homogenizing), 依靠强大的研发团队及先进的生产设备, WiggenHauser 产品一直处于行业前列, 可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。

产品推荐

ChemVak C520 防腐蚀隔膜真空泵



WIGGENS 防腐蚀隔膜真空泵适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理, 如抽滤, 减压蒸馏, 旋转蒸发, 真空浓缩, 离心浓缩, 固相萃取等使用。WIGGENS 的防腐蚀隔膜泵具有优异的耐化学腐蚀设计, 与气体接触部分, 均为聚四氟乙烯 (PTFE) 材料, 不仅进气口到出气口的化学腐蚀性气体有很好的耐受性, 而且对冷凝液有很好的耐受性。抽气腔和驱动部件所在的腔室是密封分离的, 确保机械部件的使用寿命。另外隔膜泵是无油泵, 和油泵相比减少了大量的维护工作, 相对水喷抽气泵, 隔膜泵节省了大量水资源, 而相对旋片泵, 它不会产生污染的废弃泵油。

高性价比, 品质可靠, 结构设计, 噪音小于 50dB

多种型号可供选择, 满足实验室的需要, 真空度可达 2mbar

采用过热保护设计, 如机体温度过高, 则自动关机, 等温度回归正常后将自动开机工作, 确保系统工作的稳定性及安全性, 客户还可以选择耐腐蚀真空调压过滤器及其它附件, 不但能防止固体杂质进入泵腔, 还可以调节合适的真空度

技术特性:

介质传输污染小, 抽取真空

具有耐高温蒸汽与冷凝的能力


带有过热保护和电源保险功能

抗化学腐蚀
适用于重度侵蚀腐蚀性气体和蒸汽介质
具有良好的环保性能
强气密性

应用：

替代水循环泵
真空抽滤，旋转蒸发仪，常规干燥，凝胶干燥等

WIGGENS WH280-NH 加热磁力搅拌器



新型红外加热磁力搅拌器（280 Elite 系列）

精美的设计，满足加热和搅拌的苛刻需求

智能优化控温技术，确保设备性能的稳定，适合实验室的复杂加热应用；
高清彩色触屏，旋钮操控，操作界面人性化；可设定加热温度，搅拌速度，工作时间及过温保护

自动记忆末次设定的工作参数，方便固定实验条件使用

控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使液体溅出，也不会损坏设备

可外接两根温度传感器：（1）PT-100 传感器控制样品温度（2）独立安全温度热电偶；传感器意外掉落安全保护功能；

密封式外壳设计，关键部件隔离安装；适合实验室环境相对苛刻的条件
采用新型红外增强加热单元，为高温型加热磁力搅拌器，加热效率高，可以很快达到介质需要的高温

高温保护：内部安全温度开关保护，超过介质设定温度（10~50°C）自动切断电源。

带有 RS-232 和 RS-485 接口

新型加热磁力搅拌器满足实验室不同的苛刻需求
加热/搅拌专家

集成加热、搅拌控制于一体

WH280 系列可用于样品从轻柔混匀到剧烈混合的实验,同时完成在设定值的快速加热。

WH280 既适用于温和的实验条件,也适用于剧烈的样品混合实验,同时能够快速加热并稳定在设定温度。

WH280-H 和 WH280-R 加热性能

WH280 配置了 ICC 智能优化控温技术, 可适用于实验室的复杂加热应用

WIGGENS WOHS-10 Pro 顶置搅拌器



顶置搅拌器 WOHS-10 Pro / WOHS-15 Pro

WOHS 系列的顶置式搅拌器很适合搅拌和混合任务。通过应用现代技术和高质量零部件来满足实验室和其它领域的苛刻应用需求。

维根技术（北京）有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会系列学术报告会

暨国际科学仪器及实验室装备展览会

展位「D39」洽谈、合作

联系方式

地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室

电话：400-650-2011

邮箱：info@wiggens.com

网址：www.wiggens.com



参观预登记小程序